

ROLL LABEL - PERSONAL CARE

Data emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 09/12/2016

## 4-RL2D-03139 RI-7893/55 CLEARFLEX CRYSTAL PP TC AP901 PET30

### Frontale

Polipropilene squeezable trasparente lucido top coated.

|                   |                                     |            |
|-------------------|-------------------------------------|------------|
| Tipo              | Polipropilene squeezable top coated |            |
| Colore e Finitura | Trasparente lucido                  |            |
| Peso              | 50 g/m <sup>2</sup> ±10%            | ISO-536    |
| Spessore          | 55 µ ±10%                           | ISO 534-80 |

### Adesivo

Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. Buona adesione su superfici apolari (es. PP e PE).

|                     |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|
| Sigla               | AP901               |            |
| Tipo                | Permanente acrilico |            |
| Temp. Min. di Appl. | -5°C                |            |
| Temp. di Esercizio  | -40°C/+120°C        |            |
| Coesione            | Alta                |            |
| Tack                | 8 N/25mm            | FINAT FTM9 |
| Adesione Finale     | 7 N/25mm            | FINAT FTM2 |

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105.

### Supporto

|                   |                           |                  |
|-------------------|---------------------------|------------------|
| Tipo              | Poliestere monosiliconato |                  |
| Colore e Finitura | Trasparente               |                  |
| Peso              | 42 g/m <sup>2</sup> ±10%  | PP-032 - ISO 536 |
| Spessore          | 30 µ ±10%                 | ISO 534          |
| Trasparenza       | >95 %                     | DIN 53 147-64    |

### Applicazioni

Etichette ad elevata flessibilità, conformabilità e ad effetto "no-label look", per contenitori rigidi o semirigidi, come contenitori cosmetici.

### Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, serigrafia UV, rotocalco e stampa a caldo.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

### Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24  
20867 Caponago (MB) ITALY  
e-mail: info@ritrama.com  
www.ritrama.com

