

ROLL LABEL - PHARMA

Data emissione : 11/02/2019
Data ultima modifica : 13/06/2019

4-RL2D-10943 - RI-707/50 PP GLOSS CLEAR TC AP995 WG62

Frontale

Polipropilene trasparente lucido top coated.

Tipo	Polipropilene top coated	
Colore e Finitura	Trasparente lucido	
Peso	45 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	50 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico permanente con resistenza all'acqua, al vapore e alle alte temperature, quindi ideale per applicazioni che richiedono la pastorizzazione. Alta trasparenza ideale per l'effetto "no label look".

Sigla	AP995	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C	
Coesione	Molto alta	
Tack	15 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	12 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è conforme alla FDA 175.105. Conforme alla direttiva sui medicinali contraffatti e falsificati (2011/62/UE). Da testare per ogni singolo caso.

Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	62 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	54 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>45 %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Etichettatura di prodotti farmaceutici, conforme alla direttiva sui medicinali contraffatti e falsificati 2011/62/UE.

L'abbinamento dell'adesivo ad un frontale in film trasparente di alta qualità non impatta in alcun modo sul design e lo stile della confezione esistente.

Si raccomanda un test specifico per validare la performance del prodotto nelle reali condizioni di utilizzo, in base al materiale, agli inchiostri e alle vernici utilizzate nell'applicazione finale.

Qualsiasi modifica al substrato deve essere soggetta a nuova validazione.

L'adesione ottimale dell'adesivo al substrato può richiedere una quantità variabile di tempo, in base al tipo di inchiostri e vernici utilizzati.

Non consigliato per etichette fan folder.

Non raccomandato per etichette fan folder.

Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, serigrafia UV, flexo UV, rotocalco e stampa a caldo.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

